

サドル付分水栓の止水機構上部に取付け、ハンドルを廻し上下させるだけで、穿孔作業が完了する製品です。



栗本商事HP

施工手順

1. 分水栓の穿孔機取付け口よりキャップを取外します。
2. 分水栓の穿孔機取付け口に穿孔機を取付けます。
3. 本体軸の穴にハンドルを差込み、ゆっくり右回転させ穿孔を行います。
4. ハンドルが軽くなったら穿孔終了です。
5. ハンドルを左回転させカッターを上げます。
6. 完全にカッターが引き上げられましたら、分水栓のコックを閉じてから、穿孔機取付け口より穿孔機を取外します。
7. 最初に取外したキャップを分水栓に取付けて作業完了です。

仕様

口 径: 13・20・25

適用管種: 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP, HIVP) JIS K 6742
水道用ポリエチレン二層管 (PE) JIS K 6762



- ・本カタログの無断転用、無断転載を禁止します。
- ・ご使用前に設定条件、使用条件を確認の上、器具を選定し、正しくお使いください。
- ・取扱いを誤りますと故障や事故の原因となります。
- ・このカタログに記載されている適用範囲外で製品をご使用になった場合、または当社に相談なく製品を改造して、ご使用になった場合に発生した事故等につきましては、当社では責任を負いかねますので、ご了承ください。

本製品に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

2026年2月改訂